

Carillon Amplifié encastrable MELODYS

Description :

- ▶ Carillon amplifié pour sonnerie horaire et alerte PPMS pour intérieur.
- ▶ Pilotage par l'horloge mère Sigma en mode DHF et filaire.
- ▶ 16 mélodies préenregistrées stockées dans le produit et/ou dans une SD Card.
- ▶ 2 LED informent du fonctionnement :
 - ▶ La LED «~» indique la présence de l'alimentation.
 - ▶ La LED «Ψ» est active lors de communication avec l'horloge mère en mode DHF.
- ▶ Modèle filaire, la mélodie pré sélectionnée s'exécute a la mise sous tension.
- ▶ Modèle DHF, est piloté par radio DHF depuis l'horloge mère Sigma.
- ▶ Le volume sonore est réglé sur chaque appareil et pour chaque mélodie.
- ▶ Constitué d'un (ou 2) haut-parleur encastrable et d'un boîtier de commande.



Modèles :

- ▶ 2 modèles avec ou sans commande DHF.
 - ▶ MELODYS DHF : commande par le Sigma d'une mélodie parmi 16 au choix.
 - ▶ MELODYS filaire : commande d'une mélodie (parmi 16 paramétrables) par tous types d'horloge programmeur.
- ▶ 2 types d'alimentation : 100 à 240VAC 50/60Hz ou TBT 24 VDC ±5%.

Caractéristiques techniques :

- ▶ Mélodies numériques et messages PPMS stockés en mémoire ou SD card (16 mélodies).
- ▶ Mode test avec choix de la mélodie.
- ▶ Amplificateur intégré avec réglage du volume.
- ▶ Format numérique de fichier audio : MP3.
- ▶ La SD Card doit être formatée en FAT16 2 Go maximum.
- ▶ Durée de mélodie : variable en fonction de l'enregistrement.
- ▶ Affichage du numéro de la mélodie exécutée.
- ▶ Consommation : 6 VA.
- ▶ 2 versions avec 1 ou 2 HP (pour alimentation secteur).
- ▶ Niveau sonore réglable : 100db maximum à 1 mètre.
- ▶ Haut-parleur intérieur encastrable.
- ▶ Distance maximum entre boîtier de commande et HP : 40 mètres.
- ▶ Dimensions : HP H60 x Ø 190 mm – Boîtier de commande H78 x L220 x P154 mm.
- ▶ Indice de protection : HP IP 30 – Boîtier IP 54.
- ▶ Poids : HP 0,9 kg – Boîtier de commande 0,6 kg.
- ▶ Température de fonctionnement de 0° à +50°C.

Normes applicables :

Modèle filaire = Directive CEM 2004/108/CEE et Directive Basse Tension 2006/95/CEE

- ▶ EN 60950 : Sécurité des Appareils de Traitement de l'Information.
- ▶ EN 55022 : Norme Emission des Appareils de Traitement de l'Information.
- ▶ EN 55024 : Norme Immunité des Appareils de Traitement de l'Information.

Modèle DHF = Directive R&TTE 1999/5/CEE

- ▶ EN 60950 : Sécurité des Appareils de Traitement de l'Information.
- ▶ EN 301-489-3 (CEM des produits radio : émission et immunité).
- ▶ EN 300-220-3 (bonne utilisation du spectre radio).

Clavier du carillon



Références

- | | |
|--|---------|
| ▶ MELODYS encastrable filaire 100 à 240VAC | 907 570 |
| ▶ MELODYS encastrable filaire 24VDC | 907 571 |
| ▶ MELODYS encastrable DHF 100 à 240VAC | 907 572 |
| ▶ MELODYS encastrable DHF 24VDC | 907 573 |
| ▶ MELODYS 2 HP encastrables filaire 100 à 240VAC | 907 580 |
| ▶ MELODYS 2 HP encastrables DHF 100 à 240VAC | 907 582 |
| ▶ SD card pour sonneries PPMS et mélodies personnalisées | 508 474 |

HOROFRANCE
BP 423 - 85504 LES HERBIERS
Tél. 02 51 64 81 15
Fax 02 51 71 60 37